



SUTURE RESORBABLE

Practisorb



Monofilament Polyglycaprone 2.5 PGCL

Type

Monofilament

Réaction tissulaire

Minimale

Composition

Copolymère composé à 75% de glycolide et 25% de ε-caprolactone

Résorption

Par hydrolyse, celle-ci est totale en 90 à 120 jours; il persiste 60% de la force de traction après 7 jours.

Revetement

Non

Présentation

Boîte de 12 pochettes

Couleur

Violet / Beige - incolore

Tailored for surgery

www.aipsutures.com

SUTURE RESORBABLE

Practisorb



Caractéristiques

⦿ Importante force de traction

+ *Excellent soutien des tissus*

⦿ Synthétique

+ *Réaction tissulaire minimale*

⦿ Résorption par hydrolyse

+ *Niveau de résorption prévisible*

⦿ Monofilament

+ *Pas de sciage ni de trauma à la traversée des tissus*

+ *Absence d'effet capillaire*

(ne favorise pas la prolifération bactérienne)

+ *Très grande sécurité des noeuds*

⦿ Flexible et doux

+ *Bonne tenue entre les doigts*

+ *Formation des noeuds facile et très sûre*

⦿ Emballage pratique et hermétique

+ *Garantit la stérilité avant et pendant l'utilisation*

Indications

Sutures et ligatures des tissus mous superficiels


EN PARTICULIER :

- + Chirurgie générale
- + Urologie
- + Sutures de peau
- + Chirurgie plastique
- + Chirurgie gastro-intestinale
- + Gynécologie


Contraindications

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Chirurgie ophthalmique
- Lorsqu'un très long soutien tissulaire est exigé
- Prudence chez les patients ayant une cicatrisation retardée (insuffisance immunitaire)

Force de traction



Résorption



Tailored for surgery

SUTURE RESORBABLE

Practisorb



Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
5/0	1	50	SINGLE	●	12 mm 3/8 380 MICRON	○
6/0	0,7	45	SINGLE	●	13 mm 3/8 330 MICRON	○
5/0	1	75	SINGLE	●	15 mm 1/2	○
5/0	1	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
5/0	1	45	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
5/0	1	50	SINGLE	●	18 mm 1/2	○
5/0	1	45	SINGLE	●	18 mm 3/8	▽
5/0	1	45	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
5/0	1	150		●		
4/0	1,5	75	SINGLE	●	12 mm 3/8 430 MICRON	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	15 mm 1/2	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
4/0	1,5	45	SINGLE	●	18 mm 3/8	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
4/0	1,5	45	SINGLE	●	22 mm 3/8	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
4/0	1,5	150		●		
3/0	2	75	SINGLE	●	15 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
3/0	2	150		●		
2/0	3	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
2/0	3	75	SINGLE	●	17 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
2/0	3	75	DOUBLE	●	30 mm 1/2	○
2/0	3	100	DOUBLE	●	30 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
2/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	▽
2/0	3	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
2/0	3	150		●		
0	3,5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	50 mm 3/8	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	64 mm 3/8	●
0	3,5	150		●		
1	4	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
1	4	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	▽
1	4	75	SINGLE	●	45 mm 1/2 HEAVY	○
1	4	75	SINGLE	●	48 mm 1/2 HEAVY	○
1	4	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	▽
1	4	75	SINGLE	●	50 mm 3/8	▽
1	4	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	64 mm 3/8	●
1	4	150		●		
2	5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	▽
2	5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2 HEAVY	○
2	5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	48 mm 1/2 HEAVY	○
2	5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2 HEAVY	○
2	5	75	SINGLE	●	50 mm 3/8	▽
2	5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
3	6	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
3	6	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
3	6	75	SINGLE	●	48 mm 1/2	▽
3	6	75	SINGLE	●	48 mm 1/2 HEAVY	○
3	6	75	SINGLE	●	50 mm 3/8	▽
3	6	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
3	6	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	▽
4	6	2x75		●		
4	6	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
4	6	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
4	6	75	SINGLE	●	48 mm 1/2	▽
4	6	75	SINGLE	●	48 mm 1/2 HEAVY	○

Notre gamme de produits ne se limite pas à la liste ci-dessus. Cette liste est donnée à titre d'exemple.

Tailored for surgery