



# SUTURE RESORBABLE **Practicryl**

Acide polyglycolique PGA



## Type

Multifilament tressé et enrobé

## Composition

Acide polyglycolique

## Revetement

Polycaprolactone et stéarate de Ca (<1%)

## Couleur

Violet

## Réaction tissulaire

Minimale

## Résorption

Par hydrolyse, celle-ci est totale en 60 à 90 jours; il persiste 50% de la force de traction après 21 jours.

## Présentation

Boite de 12 pochettes ou cassette

*Tailored for surgery*

[www.aipsutures.com](http://www.aipsutures.com)

# SUTURE RESORBABLE

## Practicryl



## Caractéristiques

### ⦿ Importante force de traction

+ Excellent soutien des tissus

### ⦿ Synthétique

+ Réaction tissulaire minimale

### ⦿ Résorption par hydrolyse

+ Niveau de résorption prévisible

### ⦿ Fil tressé

+ Fil très maniable

+ Grande flexibilité

+ Très bonne résistance à la traction

+ Très grande sécurité des noeuds

### ⦿ Multifilament enrobé

+ Passage doux à travers les tissus avec un minimum de sciage et de trauma des tissus

+ Bonne fixation sur noeud

+ Effet de capillarité réduit

### ⦿ Emballage pratique et hermétique

+ Garantit la stérilité avant et pendant l'utilisation



## Indications

Sutures générales et/ou ligatures des tissus mous


### EN PARTICULIER :

- + Chirurgie générale
- + Urologie
- + Suture de peau
- + Chirurgie ophthalmique
- + Gynécologie
- + Orthopédie
- + Obstétrique
- + Chirurgie gastro-intestinale
- + Chirurgie plastique


## Contraindications

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Produit résorbable: à ne pas utiliser lorsque l'on attend un support prolongé
- Prudence chez les patients ayant une cicatrisation retardée (insuffisance immunitaire)

## Force de traction



## Résorption



*Tailored for surgery*

# SUTURE RESORBABLE

## Practicryl



### POCHETTES

Référence	Diamètre du fil		Aiguille	Aiguille	Fil	Aiguille	Fil
	USP	EP	Type	Courbure	(cm)	(mm)	Couleur
0240T319S90	4/0	1,5	▽	3/8	90	19	Violet
0230T326S90	3/0	2	▽	3/8	90	26	Violet
0220T326S90	2/0	3	▽	3/8	90	26	Violet
0200T330S90	0	3,5	▽	3/8	90	30	Violet
0201T340S90	1	4	▽	3/8	90	40	Violet
0202T248S90	2	5	▽	1/2	90	48	Violet

### CASSETTES

Référence	Diamètre du fil		Fil	Fil
	USP	EP	(m)	Couleur
PGA02-XXX	3/0	2	25/50	Violet
PGA03-XXX	2/0	3	25/50	Violet
PGA35-XXX	0	3,5	25/50	Violet
PGA05-XXX	2	5	50/100	Violet
PGA06-XXX	3-4	6	50/100	Violet

Notre gamme de produits ne se limite pas à la liste ci-dessus. Cette liste est donnée à titre d'exemple.